

Napájecí zdroj CACN-3A-7-5-G2

Číslo dílu: 8149583

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	42 mm
Výška	130 mm
Délka	160 mm
Montážní poloha	volné proudění
Primární napájení	1 fáze
Vstupní proud	1,2 - 2,9 A
Jmenovité výstupní napětí, DC	48 V
Jmenovitý výstupní proud	5 A
Rozsah vstupního napětí AC	100 V...240 V
Překlenutí výpadku sítě	15 ms
Frekvence sítě	45 Hz...65 Hz
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	1120 g
Způsob upevnění	montážní lištou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS