


Napájecí zdroj CACN-11A-7-20-G2

Číslo dílu: 8149585

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Šířka | 96 mm |
| Výška | 130 mm |
| Délka | 179 mm |
| Montážní poloha | volné proudění |
| Primární napájení | 3 fáze |
| Vstupní proud | 1,7 - 2,1 A |
| Jmenovité výstupní napětí, DC | 48 V |
| Jmenovitý výstupní proud | 20 A |
| Rozsah vstupního napětí AC | 400 V...500 V |
| Překlenutí výpadku sítě | 25 ms |
| Frekvence sítě | 45 Hz...65 Hz |
| Certifikát | c UL us - Listed (OL) |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí |
| Shoda s LABS | VDMA24364-zóna III |
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 95 % |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Okolní teplota | -25 °C...70 °C |
| Hmotnost výrobku | 2500 g |
| Způsob upevnění | montážní lištou |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |