

Průchodka pro kabel NETC-M20-PBK-T14

Číslo dílu: 8151590

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-40 °C...100 °C
Stupeň krytí	IP66 IP68
Upozornění ke stupni krytí	IP68 při tlaku 5 barů po dobu 30 minut
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Velikost	M20x1,5
Průměr kabelu	4 mm...13 mm
Barva	černá
Materiál kabelového šroubení	PA
Materiál těsnění	EPDM
Hmotnost výrobku	14 g
Velikost balení	1
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS