


Elektrický modul VABA-S6-1-PT

Číslo dílu: 8152353

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Ochrana proti přepólování	odděleně pro napájení systému (PS) a silové napájení (PL)
Max. počet pozic pro ventily	16
Maximální počet cívek ventilů	32
Přenosová rychlost	38,4 kbit/s
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí elektroniky/čidel	typicky 30 mA
Vlastní příkon při jmenovitém silovém napětí	typicky 30 mA
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Zbytkové zvlnění	4 Vss
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnost výrobku	690 g
IO-Link, připojovací technika	Device 5 pinů
IO-Link, verze protokolu	Device V 1.1
IO-Link, komunikační režim	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, třída portu	Device B
IO-Link, počet portů	Device 1
IO-Link, šířka procesních dat OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimální doba cyklu	Device 3,2 ms
Max. délka vedení	20 m
Typy komunikace	IO-Link
Jmenovitý průřez vodičem	1 mm ²
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tlakový odlitek z hliníku