

Připojovací sada DADG-AK-G8-10-20

Číslo dílu: 8152367

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Zdvih	20 mm
Provozní tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment	1.5 Nm
Tolerance utahovacího momentu	± 10 %
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	0.7 Nm
Hmotnost výrobku	11.2 g
Pneumatické připojení	M5
Materiál adaptéru	epoxidová pryskyřice
Materiál těsnění	NBR
Materiál šroubů	ocel, potaženo