

# Připojovací sada DADG-AK-G8-12-20

Číslo dílu: 8152374

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Velikost                                     | 12                                                       |
| Zdvih                                        | 20 mm                                                    |
| Provozní tlak                                | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Třída odolnosti korozi KBK                   | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Okolní teplota                               | -10 °C...60 °C                                           |
| Max. utahovací moment                        | 1.5 Nm                                                   |
| Tolerance utahovacího momentu                | ± 10 %                                                   |
| Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1 | 0.7 Nm                                                   |
| Hmotnost výrobku                             | 12.9 g                                                   |
| Pneumatické připojení                        | M5                                                       |
| Materiál adaptéru                            | epoxidová pryskyřice                                     |
| Materiál těsnění                             | NBR                                                      |
| Materiál šroubů                              | ocel, potaženo                                           |