

# Těsnicí kroužek OL-M7

Číslo dílu: 8153155

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vychází z norem                           | ISO 16030                                                         |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...3 MPa<br>-0.95 bar...30 bar<br>-13.775 psi...435 psi |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                               |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Okolní teplota                            | -40 °C...100 °C                                                   |
| Ruční natažení při pokojové teplotě       | ano                                                               |
| Jmenovitý utahovací moment                | 3 Nm                                                              |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %                                                            |
| Hmotnost výrobku                          | 0.1 g                                                             |
| Pneumatické připojení                     | M7                                                                |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                  |
| Materiál dorazů                           | hliník                                                            |
| Materiál těsnění                          | HNBR                                                              |