

Krycí deska VABB-P19-16-T

Číslo dílu: 8154656

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Rozteč	16 mm
Princip těsnění	měkké
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnost pro podtlak	ano
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	5 °C...50 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	5 °C...50 °C
Jmenovitý utahovací moment	0.75 Nm
Hmotnost výrobku	14.9 g
Elektrické připojení	Plug-in
Způsob upevnění	s průchozí dírou a šroubem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	EPDM
Materiál tělesa	PA66-GF30