

Ovládací jednotka CDPX-X-B-W-4

Číslo dílu: 8155213

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	147 mm
Montážní hloubka	29 mm
Výška	107 mm
Délka	34 mm
Max. tloušťka čelního panelu	5 mm
Hodiny reálného času	ano
Odchylka hodin	< 100 ppm při 25 °C
Počet barev	64 k
Zobrazení	s podsvětlením
Způsob indikace	TFT, barevný
Vlastnost zobrazení	dotyková obrazovka
Velikost zobrazení	4,3"
Zálohovací baterie	superkondenzátor
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...32 V
Rozlišení displeje	480 x 272 pixely
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Příkon při jmenovitém provozním napětí	0,25 A
Certifikát	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20 IP66
Upozornění ke stupni krytí	IP20 na zadní straně IP66 na přední straně
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Upozornění k teplotě okolí	při instalaci ve svislé poloze
Hmotnost výrobku	400 g

Parametr	Hodnota
Dodatečné funkce	komunikační funkce RS232
Způsob upevnění	montáž do panelu
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Rozhraní Ethernet, druh připojení	zásuvka
Rozhraní ethernet, připojovací technika	RJ45
Rozhraní ethernet, počet pólů/vodičů	8
Rozhraní Ethernet, přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
Rozhraní Ethernet, funkce	programování
Rozhraní USB, funkce	přenos dat
Rozhraní USB, druh připojení	zásuvka
Rozhraní USB, připojovací technika	USB 2.0, typ A
Programovací software	Designer Studio
Údaje o CPU	256 MB RAM