

Držáky
CAFM-D4-Q
Číslo dílu: 8155226

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-30 °C...80 °C
Okolní teplota	-20 °C...55 °C
Hmotnost výrobku	105 g
Způsob upevnění	příšroubováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel