

Napájecí zdroj CACN-H-1-PE-EX2

Číslo dílu: 8155227

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	28 mm x 80 mm x 120 mm
Montážní poloha	na lištu H: vodorovně/libovolně
Odolnost zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Indikátory stavu	LED (stav)
Rozsah provozního napětí, DC	18 V...32 V
Jmenovité výstupní napětí, DC	54 V
Jmenovitý výstupní proud	2 A
Příkon, proud	2,0 A při 24 V DC
Napájení, připojovací technika	lišta s dutinkami, 3 piny
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	Class I, Div. 2 (US)
Úřad, který vydal certifikát	UL E239998
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Ochrana proti výbuchu	Class I, Div. 2 (US)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-30 °C...80 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...55 °C
Hmotnost výrobku	350 g
Rozhraní průmyslové sítě, připojovací technika	dutinka
Způsob upevnění	montážní lištou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS