

Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME

Číslo dílu: 8156760

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (KR) zóna 21 (KR)
Úřad, který vydal certifikát	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost výrobku	330 g
Elektrické připojení	svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS