

# Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME

Číslo dílu: 8156761

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota   |
|---|---|
| Druh ovládání                             | elektrick.  |
| Montážní poloha                           | libovoln.   |
| Indikace spínací polohy                   | ne  |
| Doba sepnutí                              | 100%  |
| Třída izolace                             | H   |
| Hodnoty cívek                             | 230 V DC: 1,8 W<br>230 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA  |
| Přípustné výkyvy napětí                   | -15 % / +10 %   |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)  |
| Ochrana proti výbuchu                     | zóna 1 (KR)<br>zóna 21 (KR)   |
| Úřad, který vydal certifikát              | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X  |
| Typ ochrany proti výbuchu plynu           | Ex e mb IIC T4, T5, T6  |
| Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu   | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C   |
| Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu    | T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C<br>T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C<br>T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-zóna III  |
| Stupeň krytí                              | IP65  |
| Hmotnost výrobku                          | 330 g   |
| Elektrické připojení                      | svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5   |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS  |