


Osová sada EAMM-A-D100-150A

Číslo dílu: 8157275

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	102 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	280 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	143 Nm
Hmotnost výrobku	3433 g
Kód rozhraní ovladače	D100
Kód rozhraní motoru In	140A 150 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS