


Osová sada
EAMM-A-L95-190B-G2
Číslo dílu: 8157282

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	85 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	430 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	192 Nm
Hmotnost výrobku	4899 g
Kód rozhraní ovladače	L95
Kód rozhraní motoru In	190A 190B
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS