


Paralelní sada EAMM-U-145-D80-150A-188

Číslo dílu: 8157285

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	145
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	4000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	2259 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	2 Nm
Přenositelný krouticí moment	50 Nm
Hmotnost výrobku	11500 g
Kód rozhraní ovladače	D80B
Kód rozhraní motoru In	140A 150 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS