


Připojovací deska VMPA14-AP-4-EMG-8-S

Číslo dílu: 8157741

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	65.5 mm
Délka	107.3 mm
Rozteč	14 mm
Max. počet pozic pro ventily	4
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	320 g
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Pneumatické připojení 4	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku