


Vodící jednotka EAGF-P2-KF-32-100

Číslo dílu: 8158029

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Zdvih	100 mm
Vůle při změně směru	0 μm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Max. zrychlení	25 m/s^2
Max. rychlost	1 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. síla F_y	160 N
Max. síla F_y , statická	355 N
Max. síla F_z	160 N
Max. statická síla F_z na čelistech	355 N
Max. moment M_x	6 Nm
Max. moment M_x statický	13 Nm
Max. moment M_y	4 Nm
Max. moment M_y , statický	9 Nm
Max. moment M_z	4 Nm
Max. moment M_z , statický	9 Nm
Posuvová síla	1.6 N
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	170 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	613 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	7.9 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	7.9 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	26 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmototy na 10 mm zdvihu	4.3 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál vodičoho prvku	zušlechtěná ocel tvrdě chromováno
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku eloxováno