


Vodící jednotka EAGF-P2-KF-45-50

Číslo dílu: 8158131

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	45
Zdvih	50 mm
Vůle při změně směru	0 µm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Max. zrychlení	25 m/s ²
Max. rychlost	1 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. síla Fy	320 N
Max. síla Fy, statická	415 N
Max. síla Fz	320 N
Max. statická síla Fz na čelistech	415 N
Max. moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statický	19 Nm
Max. moment My	10 Nm
Max. moment My, statický	12 Nm
Max. moment Mz	10 Nm
Max. moment Mz, statický	12 Nm
Posuvová síla	2 N
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	342 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1037 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	12.3 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	12.3 g
Těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	25 mm
Přídavek těžiště pohybující se hmoty na 10 mm zdvihu	4.3 mm
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál vodičího prvku	zušlechťená ocel tvrdě chromováno
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku eloxováno