


Držák tlumiče nárazu DADP-ES-G8-20

Číslo dílu: 8159236

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Dorazová páka
Max. rychlost nárazu	0.8 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. síla nárazu	1100 N
Max. utahovací moment	5.2 Nm
Tolerance utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	305 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středící dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál páky	tvárná slitina hliníku
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno