


Tlumič nárazu DYEF-G8-S-M12-Y1

Číslo dílu: 8159475

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M12
Zdvih	1.2 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/desky bez kovového dorazu na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	0.8 m/s
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Délka tlumení	1.2 mm
Max. utahovací moment	5 Nm
Max. absorpce energie na zdvih	0.35 J
Hmotnost výrobku	41 g
Způsob upevnění	se závitovou dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	silně legovaná ocel