

Připojovací sada DADG-AK-G8-25-150

Číslo dílu: 8159818

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Zdvih	150 mm
Provozní tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment	5 Nm
Tolerance utahovacího momentu	± 10 %
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	3 Nm
Hmotnost výrobku	69.8 g
Pneumatické připojení	G1/8
Materiál adaptéru	epoxidová pryskyřice
Materiál těsnění	FPM
Materiál šroubů	ocel, potaženo