

Jednorázový hrot pipety DHAP-1000-TA1FS-P960R

Číslo dílu: 8160287

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Objem	1000 µl
Velikost balení	960
Konstrukce	Uchycení špičky u jednorázových pipet Festo pro 20...1000 µl
Druh balení	Rack
Filtr	ano
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: volné DNA: < 32 pg lidské DNA DNáza: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitzových jednotek/µl endotoxin: $\leq 0,001$ EU/ml RNáza: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitzových jednotek/µl
Sterilita	SAL 1E-6, předsterilizovaný
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	5 °C...40 °C
Upozornění týkající se skladovací teploty	krátkodobě pro přepravu v obalech -25 ... 55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10 - 90 % bez kondenzace
Podmínky prostředí	atmosférický tlak 80 ... 106 kPa
Okolní teplota	5 °C...40 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hrotu pipety	PP