

# Tlumič nárazu DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9

Číslo dílu: 8161530

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Zdvih	16 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	1 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.3 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Délka tlumení	16 mm
Max. síla nárazu	3000 N
Max. absorpce energie na zdvih	70 J
Max. absorpce energie za hodinu	92000 J
Max. zbytková energie	0.32 J
Síla na návrat do základ. pol.	75 N
min. zasouvací síla	260 N
Hmotnost výrobku	385 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel
Materiál matice	ocel, pozinkováno