


Tlumič nárazu DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

Číslo dílu: 8161533

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Zdvih	24 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	1 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.3 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Délka tlumení	24 mm
Max. síla nárazu	4000 N
Max. absorpce energie na zdvih	140 J
Max. absorpce energie za hodinu	150000 J
Max. zbytková energie	0.8 J
Síla na návrat do základ. pol.	120 N
min. zasouvací síla	430 N
Hmotnost výrobku	635 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel
Materiál matice	ocel, pozinkováno