

Nástrčná příruba DARF-Q13-12-1

Číslo dílu: 8163621

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Adaptér pro otočný pohon
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 9 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. ohybový moment	2 Nm
Max. axiální statické zatížení	80 N
Hmotnost výrobku	23 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středící dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál příruby	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný
Materiál dutinky	silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubů	ocel, potaženo