

Osová sada
EAMM-A-X62-100A
Číslo dílu: 8164656

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	47 Nm
Hmotnost výrobku	1428 g
Kód rozhraní ovladače	X62
Kód rozhraní motoru In	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS