


Ovladač pro servopohony CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Číslo dílu: 8168593

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	10 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	155 g
Stupeň krytí	IP00
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Připojení průmyslové sítě	Ethernet zásuvka
Počet digitálních logických vstupů	9
Počet digitálních logických výstupů 24 V DC	19
Provozní režim ovladače	přímý provoz referenční pohyb řízený provoz
Procesní propojení	Drives with Positioning Function
Provozní napětí	20,4 - 30 V DC
Jmenovité napětí napájení logiky DC	24 V
Přípustný rozsah napětí logiky	± 10 %
Jmenovité napětí silového napájení, DC	24 V
Příp. rozsah silového napájení	± 10 %
Proudová zatížitelnost na výstup	4450 mA
Indikátory stavu	LED (stav)
Ethernet, počet	1
Ethernet, možné protokoly	TCP/IP
Rozhraní USB	USB 2.0
Paměťové médium	microSD
Celkový počet pohonů	6
Metody ovládání	TCP/IP
Dostupné kinematiky	3osé portály X-Y-Z
Přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
Rozsah provozního napětí, DC	20.4 V...30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V

Parametr	Hodnota
Protokol	ethernet HTTP TCP/IP
Rozhraní ethernet	RJ 45 (dutinky, 8 pinů)
Vlastnosti digitálních logických výstupů	konfigurovatelný není galvanicky odděleno