


Sada dorazu DADP-SP-G9-16-F

Číslo dílu: 8173538

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Montážní poloha	libovoln.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 6 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. síla nárazu	200 N
Max. utahovací moment	1.4 Nm
Tolerance utahovacího momentu	± 15 %
Hmotnost výrobku	36 g
Způsob upevnění	Přímé upevnění přes závit
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dorazů	silně legovaná ocel
Materiál šroubů	ocel