

Ochrana proti odvětrání VABD-D3-L-GN14

Číslo dílu: 8177960

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP54
Okolní teplota	-50 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	3.8 g
Způsob upevnění	lze našroubovat s vnějším závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál odvětrávacího šroubu	HP PA 12