

Manometr PAGN-40-1M-R18-1.6-CPA

Číslo dílu: 8178622

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 MPa...1 MPa
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	40
Certifikát	CPA
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	1,6
Stupeň krytí	IP43
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Teplota média	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	R1/8
Materiály ve styku s médiem	mosaz
Materiál závitového čepu	mosaz
Materiál tělesa	PBT
Materiál průhledového skla	PS
Barva tělesa	černá
Hmotnost výrobku	60 g
Stupnice	jednoduchá stupnice MPa (vně)