

# Přírubový manometr PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

Číslo dílu: 8178634

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rozsah zobrazení                       | 0 MPa...0.6 MPa                                    |
| Odpovídá normám                        | EN 837-3                                           |
| Jmenovitá velikost manometru           | 63                                                 |
| Certifikát                             | CPA                                                |
| Konstrukce                             | Manometr s Bourdonovým perem                       |
| Způsob upevnění                        | montáž do panelu                                   |
| Provozní médium                        | netečné plyny<br>neutrální kapaliny                |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | žádný acetylén<br>žádný kyslík                     |
| Provozní tlak                          | 0 MPa...0.6 MPa<br>0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi |
| Faktor střídavého zatížení             | 0.66                                               |
| Třída přesnosti měření                 | 1                                                  |
| Stupeň krytí                           | IP43                                               |
| Skladovací teplota                     | -40 °C...70 °C                                     |
| Teplota média                          | -20 °C...60 °C                                     |
| Okolní teplota                         | -20 °C...60 °C                                     |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                   |
| Poloha připojení                       | na zadní straně uprostřed                          |
| Pneumatické připojení                  | G1/4                                               |
| Materiály ve styku s médiem            | mosaz                                              |
| Materiál závitového čepu               | mosaz                                              |
| Materiál tělesa                        | ABS                                                |
| Materiál průhledového skla             | SAN                                                |
| Materiál upevňovacího kroužku          | ocel                                               |
| Materiál šroubů                        | ocel                                               |
| Barva tělesa                           | černá                                              |
| Hmotnost výrobku                       | 120 g                                              |

| Parametr | Hodnota                          |
|----------|----------------------------------|
| Stupnice | jednoduchá stupnice<br>MPa (vně) |