

Spojovací kabely NEBM-L15G24-ES-5-LE24

Číslo dílu: 8178803

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	510 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, druh připojení	4× zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec L15
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	24
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	24
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	4× kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	24
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	24
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Stínění	ano
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	23.1 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	33 mm
Průměr kabelu	3.3 mm...4.6 mm
Konstrukce kabelu	$2 \times 4 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 8 \times 0,08 \text{ mm}^2$
Jmenovitý průřez vodičem	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Jmenovitá nadmořská výška použití	≤ 2000 m NHN
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Značka KC	KC-EMC

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál pláště kabelu	PUR