


středicí dutinka ABAZ-G9-HD-20

Číslo dílu: 8183328

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	2
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 6 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	7.9 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutinky	silně legovaná nerezová ocel