

Vložka
NPQX-D-PC15-T516-P10
Číslo dílu: 8184515

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	6 mm
Hloubka zasunutí hadice	15.2 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	O-kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1.9 g
Způsob upevnění	s upevňovací svorkou
Připojení pneumatiky 1	Kazeta 15 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším průměrem 5/16"
Barva uvolňovacího kroužku	modrá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál O-kroužku	HNBR
Materiál těsnění hadice	HNBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	silně legovaná ocel, nerezová