

Řadová připojovací deska VABX-A-P-BV-BH-RVGGGG

Číslo dílu: 8188464

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	2
Rozteč	12.55 mm
Odolnost vibrací	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazů	zkouška odolnosti nárazů, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Integrovaná funkce	s elektrickým propojením
Max. počet pozic pro ventily	4
Směr proudění	reverzibilní
Maximální počet cívek ventilů	4
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-P
Vhodnost pro podtlak	ano
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778	690 l/min
Rozměry Š x D x V	50,05 mm × 104,3 mm × 43,1 mm
Třída znečištění	2
Certifikát	RCM Mark
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	136.2 g
Elektrické ovládání	vícepólový konektor
Zzůsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění	svorník
Pneumatické připojení 2	pro vložky 12 mm
Pneumatické připojení 4	pro vložky 12 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	zesílený PA

Parametr	Hodnota
Materiál těsnění	NBR
Materiál držáku	POM
Materiál svorek	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová