


Adaptační deska VABA-C13-100-2-F90-G12-G14

Číslo dílu: 8189575

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	960 1200 1440 1920 2300
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Adaptér pro otočný pohon
Připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3845-1
Provozní tlak	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:7:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-40 °C...80 °C
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	4331 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Pneumatické připojení	konstrukce pro připojovací desky, Airing
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/2
Pneumatické připojení 4	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno (20 µm)
Materiál těsnění	EPDM NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno (20 µm)
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel