


Adaptační deska VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

Číslo dílu: 8189576

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	180 240 300 360 480 700 720 900
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Adaptér pro otočný pohon
Připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3845-1
Provozní tlak	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:7:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-40 °C...80 °C
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	2530 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Pneumatické připojení	konstrukce pro připojovací desky, Airing
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/2
Pneumatické připojení 4	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno (20 µm)
Materiál těsnění	EPDM NBR

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno (20 µm)
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel