


Oddělovací prvek VABD-XA-12-P1

Číslo dílu: 8191736

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	12
Oddělení tlakových zón	kanál 1
Velikost balení	1
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnost pro podtlak	ano
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	0.5 g
Způsob upevnění	manuálním vtlačením
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	HNBR
Materiál tělesa	zesílený PA