

# Tlumič hluku AMTX-P-PC12

Číslo dílu: 8191740

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	1
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Způsob upevnění	s upevňovací svorkou
Hmotnost výrobku	0.7 g
Pneumatické připojení	vložka 12 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tlumiče hluku	PE