


Odvětrávací deska VABF-XA-12-M1-C

Číslo dílu: 8191741

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	1
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-P Ventilové terminály VTUX-A-S
Tlak na roztržení	17 bar
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnost pro podtlak	ne
normální průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	5200 l/min
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu ve vzdálenosti 1 m	106 dB(A)
Hmotnost výrobku	24.9 g
Způsob upevnění	se západkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál tlumiče hluku	PE