

Záslepka NPQX-P-PC12

Číslo dílu: 8191750

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	10
Provozní tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.8 g
Způsob upevnění	s upevňovací svorkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál záslepky	zesílený POLYAMID
Materiál O-kroužku	HNBR