


Řadová připojovací deska VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Číslo dílu: 8191781

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Integrovaná funkce	kódované víko pro určení přívodu řídicího tlaku (vnitřní nebo vnější)
Směr proudění	reverzibilní
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-P Ventilové terminály VTUX-A-S
Vhodnost pro podtlak	ano
Rozměry Š x D x V	15,05 mm × 104,3 mm × 66,55 mm
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment, nástěnná montáž	6 Nm
Hmotnost výrobku	57.9 g
Zzůsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	pro vložku 12 mm
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	pro vložku 12 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál dutinky	silně legovaná nerezová ocel
Materiál svorek	silně legovaná ocel, nerezová