


Řadová připojovací deska VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Číslo dílu: 8191789

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	1 2
Rozteč	19.05 mm
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Integrovaná funkce	s elektrickým propojením
Směr proudění	reverzibilní
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-S
Vhodnost pro podtlak	ano
Rozměry Š x D x V	19,05 mm × 104,3 mm × 43,1 mm
Třída znečištění	2
Certifikát	RCM Mark
Značka KC	KC-EMC
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Kategorie přepětí	II
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Jmenovitá nadmořská výška použití	< 3000 m NHN
Hmotnost výrobku	56.3 g
Elektrické ovládání	Rozhraní AP
Komunikační rozhraní, protokol	AP
Zzůsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění	svorník
Připojení pneumatiky 1	pro vložku 15 mm
Připojení pneumatiky 5	pro vložku 15 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Materiál připojovací desky	zesílený PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál svorek	silně legovaná ocel, nerezová