


Deska
VABF-XA-12-M2-QX
Číslo dílu: 8191794

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	1
Směr proudění	reverzibilní
kompatibilní s	Ventilové terminály VTUX-A-P Ventilové terminály VTUX-A-S
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnost pro podtlak	ano
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Jmenovitý utahovací moment	0.8 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 10 %
Hmotnost výrobku	34.7 g
Způsob upevnění	našroubováno
Pneumatické připojení 3/5, svedeno	pro vložku 15 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	zesílený PA
Materiál svorek	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel