


Zpětný ventil VBNF-CBA-Q4-Q4

Číslo dílu: 8193271

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce zpětného odvětrání
Připojení pneumatiky 1	QS-4
Pneumatické připojení 2	QS-4
Připojení řídicího tlaku 21	QS-4
Druh ovládání	ruční
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	120 l/min
Provozní tlak	1 MPa 10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.2 MPa...1 MPa
Řídicí tlak	2 bar...10 bar
Řídicí tlak, psi	29 psi...145 psi
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	PBT
Barva tělesa	šedá
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážní poloha	libovoln.
Druh ovládání řízené funkce zpětného ventilu	pneumatick.
Ruční odvětrání	tlačítkem
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.2 bar...10 bar
Normální průtok 1->2 (6-0)	210 l/min
Normální jmenovitý průtok 1->2 (6-5)	130 l/min
Spínací čas vyp.	9 ms
Spínací čas zap.	6 ms
Ochrana proti výbuchu	zóna 2 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hmotnost výrobku	23.8 g

Parametr	Hodnota
Materiál krytu	ES-BE
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	PBT
Materiál těsnění	NBR
Materiál uvolňovacího kroužku	POM