

spojka EAMD-56-56-32-23X27-U

Číslo dílu: 8196718

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	32 mm
Průměr upínání 2	23 mm
Velikost	56
Jmenovitá délka	56 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	172 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	73 Nm
Hmotnost výrobku	435 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS