


# Axial kit EAMM-A-L48-60G-G2

Číslo dílu: 8197457

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	46 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	39 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	406 g
Kód rozhraní ovladače	L48
Kód rozhraní motoru In	60G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS