


Axial kit EAMM-A-N48-80G-G2

Číslo dílu: 8197470

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	59 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	39 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	689 g
Kód rozhraní ovladače	N48
Kód rozhraní motoru In	80G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS