# Axial kit
# EAMM-A-D40-60P-S1-G2

Číslo dílu: 8197497



## Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitá délka | 52 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Max. otáčky | 8000 1/min |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 5.87 kg.mm² |
| Přenositelný krouticí moment | 12.5 Nm |
| Hmotnost výrobku | 340 g |
| Kód rozhraní ovladače | D40 |
| Kód rozhraní motoru In | 60P<br>60PA |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |